

PRESTOZIP 1.0




Die mobile High-Tech Lösung zum manuellen Schneiden mit Pressluft.

Besondere Eigenschaften

ohne HF

Achtung
Netzanschluss
230V / 16A

- mobil, handlich und leicht (8 kg)
- einfache Anwendung
- Trennschnitt bis 12 mm
Qualitätschnitt bis 8 mm
- digitale Anzeige der Parameter
- optimale Sicherheit mit dem neuen Schneidbrenner ohne HF



- ☑ Anzeige Schneidleistung
- Anzeige Störung
- Ž Digitalanzeige der Parameter
- Potentiometer Einstellung
- Anzeige Druck in Bar
- ' Auswahlschalter Schneidspannung / Schneidstrom

Verschleissteile Brenner Z 1.0



Elektrode FL (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9223



Plasmadüse L 0.8 (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9217
Plasmadüse L 1.0 (5 Stück)
Artikel-Nr. SA 0408 9213



Schutzmantel Z2.0 TN weiss
Artikel-Nr. SA 0408 9272



Technische Daten :

Primär

Netzspannung 1-phasig	230 V - 50/60 Hz
Stromaufnahme max.	23 A

Sekundär

Schneidstrom	10 - 30 A
Schneidstrom bei 60% ED (40°C)	25 A
Schneidstrom bei 35% ED (40°C)	30 A

Pressluft (Druck)

> 4,5 bar / 120 l/min.

Schutzart Isolationsklasse Normen

IP 23
H
EN 60974-1 / EN 50199
EN 50192

für den Einsatz in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung



Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	415 x 170 x 310 mm
Gewicht netto	8 kg

Bestelldaten :

Package PRESTOZIP 1.0 geliefert mit : SA 0408 2672

- Schneidstromquelle PRESTOZIP 1.0
- Schneidbrenner Z 1.0 , 5m
- Massekabel mit Fixzange
- 1 Satz Verschleissteile

Zubehör :

Zirkel mit Vacuumhalter ø 100...600mm	SA 0408 9075
Schutzbrille ZIP	SA 0408 1059
Handschuhe Gr. 10/35 cm	E 6137 128 10
Handschuhe Gr. 11/35 cm	E 6137 128 11

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Neunbrunnenstrasse 50 , 8050 Zürich

Verkauf Zürich

Telefon 044 307 62 62 Fax 01 307 65 30
044 307 61 61
E-Mail oerlikon.zuerich@airliquide.com

Oerlikon-Soudure SA

Chemin du Dévent , 1024 Ecublens VD

Vente Suisse Romandie

Téléphone 021 697 11 55
Téléfax 021 697 11 66
E-Mail oerlikon.lausanne@airliquide.com